

Hochdruckreiniger-Zubehör

Stahlgewebe-Hochdruckschläuche



| | K 7/120, 10/120 | Silent 120, K 1151 | K 1151 T | K 2160 - K 2175 TS | K 2160 - K 2175 TS T | Profi 160 - 15/120 TS T | quadro 11/140 - 9/170 TS T | quadro 599 TS T, 799 TS T | quadro 899 TS T | quadro 1000 - 1500 TS | quadro 800 - 1500 TS T | D 30/180, D 26/250 TS T | Profi-Jet B 13/150, B 10/200 | Profi-Jet B 16/220, B 20/220 | Profi-Jet B 16/250 | B 170 T - B 230 T | B 270 T | therm CA ohne Trommel | therm CA mit Trommel | therm C ohne Trommel | therm C mit Trommel | große therm ohne Trommel | große therm mit Trommel | |
|--|-----------------|--------------------|----------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 10 m, NW 6, 210 bar, 1SN Art.-Nr. 43.416 | | • | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 m, NW 6, 210 bar, 1SN Art.-Nr. 40.170 | | | • | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 m, NW 6, 210 bar, 1SN Art.-Nr. 48.015 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 m, NW 6, 210 bar, 1SN Art.-Nr. 43.829 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 m, NW 6, 210 bar, 1SN Art.-Nr. 43.416 1 | • | • | | • | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 m, NW 8, 230 bar, 1SN Art.-Nr. 44.878 | • | • | | • | | | | | | • | | | • | • | | | | | • | | • | | • | |
| 15 m, NW 8, 230 bar, 1SN Art.-Nr. 44.879 | • | • | | • | | | | | | • | • | | • | • | | | | | • | • | • | • | • | • |
| 10 m, NW 8, 400 bar, 2SN Art.-Nr. 41.081 | • | • | | • | | | | | | • | | | • | • | • | | | | • | | • | | • | |
| 20 m, NW 8, 400 bar, 2SN Art.-Nr. 41.083 | • | • | | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 m, NW 8, 400 bar, 2SN Art.-Nr. 44.381 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| 25 m, NW 8, 400 bar, 2SN Art.-Nr. 41.084 | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 m, NW 8, 400 bar, 2SN Art.-Nr. 41.080 | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

Stahlgewebe-Hochdruckschläuche, Lebensmittelausführung



| | K 7/120, 10/120 | Silent 120, K 1151 | K 1151 T | K 2160 - K 2175 TS | K 2160 - K 2175 TS T | Profi 160 - 15/120 TS T | quadro 11/140 - 9/170 TS T | quadro 599 TS T, 799 TS T | quadro 899 TS T | quadro 1000 - 1500 TS | quadro 800 - 1500 TS T | D 30/180, D 26/250 TS T | Profi-Jet B 13/150, B 10/200 | Profi-Jet B 16/220, B 20/220 | Profi-Jet B 16/250 | B 170 T - B 230 T | B 270 T | therm CA ohne Trommel | therm CA mit Trommel | therm C ohne Trommel | therm C mit Trommel | große therm ohne Trommel | große therm mit Trommel | |
|--|-----------------|--------------------|----------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 10 m, NW 6, 210 bar, 1SN Art.-Nr. 43.416 2 | • | • | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 m, NW 6, 210 bar, 1SN Art.-Nr. 40.170 1 | | | • | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 m, NW 6, 210 bar, 1SN Art.-Nr. 48.015 1 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 m, NW 6, 210 bar, 1SN Art.-Nr. 43.829 1 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 m, NW 6, 210 bar, 1SN Art.-Nr. 43.416 3 | • | • | | • | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 m, NW 8, 400 bar, 2SN Art.-Nr. 41.081 1 | • | • | | • | | | | | | • | | | • | • | • | | | | • | | • | | • | |
| 15 m, NW 8, 400 bar, 2SN Art.-Nr. 41.082 1 | • | • | | • | | | | | | • | • | | • | • | | | | | • | • | • | • | • | • |
| 20 m, NW 8, 400 bar, 2SN Art.-Nr. 41.083 1 | • | • | | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 m, NW 8, 400 bar, 2SN Art.-Nr. 44.381 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| 25 m, NW 8, 400 bar, 2SN Art.-Nr. 41.084 1 | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 m, NW 8, 400 bar, 2SN Art.-Nr. 41.080 1 | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |



Schlauchverbinder Art.-Nr. 13.286



Verschraubung, drehbar Art.-Nr. 13.360 2



Adapter M 22, drehbar, für Schlauchtrommel 41.259, ab 07/08 Art.-Nr. 13.250

Schlauchtrommel-Nachrüstätze



- mit 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
für K 1151/Silent 120 ab Mai 2009
Art. Nr. 40.184 2
für K 2000 Serie
Art.-Nr. 48.100 1



- mit Stahlgewebe-Hochdruckschlauch,
für therm CA/C, 15 m, 230 bar
Art.-Nr. 44.152 1
für therm große Baureihe, 20 m, 400 bar
Art.-Nr. 44.152
für Profi-Jet-Serie, 20 m, 400 bar
Art.-Nr. 41.259 1

Automatik-Schlauch-Aufroller



- Edelstahlausführung
- mit automatischem Federrückzug
- max. 100 °C
für 20 m HD-Schlauch NW 8 Art.-Nr. 41.259 7
für 30 m HD-Schlauch NW 8 Art.-Nr. 41.259 8

Wandhalterung



- Edelstahlausführung
- schwenkbar
für Automatik-Schlauch-Aufroller 20 m
Art.-Nr. 41.260 1
für Automatik-Schlauch-Aufroller 30 m
Art.-Nr. 41.260 2

Adapter



für direkten Kaminanschluß Ø 200 mm,
für alle therm-Geräte geeignet
Art.-Nr. 44.192