

Artikelnummer: 129362

Kurzbeschreibung: Rvs wagen, B 675 x D 445 mm, rijdt soepel, behuizing wielen gegalvaniseerd

Langbeschrijving: Rvs serveerwagen met 2 legborden, B 675 x D 445 mm: Duurzaam stabiele constructie in eenvoudig ontwerp. Geluiddempende planken met rondom aangebrachte, verlaagde rand. Absoluut hygiënische constructie zonder zichtbare schroeven of afdekkingen - zeer gemakkelijk en snel te reinigen. Geschikt voor horeca, ziekenhuizen, laboratoria, natte ruimtes. Met 4 zwenkwieltjes (a^o 125 x 32 mm breed) met rolloppervlak van rubber of met luchtbanden, grijs (laten geen sporen na), waarvan 2 zwenkwieltjes met rem. Zeer aangename, stille loop. Kogellagers. Draaiende muurbeschermers.

- Wielbehuizing van staal, verzinkt of van kunststof, wielen van rubber
- Buitenafm. (bx dxh): 675 x 445 x 950 mm
- Afmeting werkvlak (lxb): 630 x 400 mm
- Afstand tussen de planken: 565 mm
- Gewicht: 11 kg
- Totaal draagvermogen: 120 kg

