

**Zwilling's-Aderendhülsen isoliert**

aus E-Cu gemäß EN 13600, galvanisch verzinkt, Einführtrichter aus Polypropylen, zum mühelosen Aufstecken von 2 feindrähtigen Kupferleitern. Temperaturbeständigkeit bis +105 °C

Artikel-Nummer	Querschnitt mm ²	Farbe	L1 mm	L2 mm	D1 mm	S1 mm	S2 mm	D2 mm	VE Stck
----------------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Farbreihe 1 (F)

ITF 0.5-N	2x0,50	weiß	15	8	1,4	0,15	2,5	2,5	500
ITF 0.75-N	2x0,75	hellblau	15	8	1,7	0,15	2,8	2,8	500
ITF 0.75-L	2x0,75	hellblau	17	10	1,7	0,15	2,8	2,8	500
ITF 1-N	2x1,00	rot	15	8	2,0	0,15	3,4	3,4	500
ITF 1-L	2x1,00	rot	17	10	2,0	0,15	3,4	3,4	500
ITF 1-XL	2x1,00	rot	19	12	2,0	0,15	3,4	3,4	500
ITF 1-XXL	2x1,00	rot	25	18	2,0	0,15	3,4	3,4	500
ITF 1.5-N	2x1,50	schwarz	16	8	2,2	0,15	3,6	3,6	500
ITF 1.5-L	2x1,50	schwarz	20	12	2,2	0,15	3,6	3,6	500
ITF 1.5-XL	2x1,50	schwarz	26	18	2,2	0,15	3,6	3,6	500
ITF 2.5-N	2x2,50	grau	18,5	10	2,8	0,20	4,2	4,2	250
ITF 2.5-L	2x2,50	grau	21,5	13	2,8	0,20	4,2	4,2	100
ITF 4-N	2x4,00	orange	23	12	3,7	0,20	4,9	4,9	100
ITF 6-N	2x6,00	grün	26	14	4,8	0,20	5,9	5,9	100
ITF 10-N	2x10,00	braun	26	14	6,4	0,20	7,2	7,2	100
ITF 16-N	2x16,00	elfenbein	30	14	8,2	0,20	9,6	9,6	50

Farbreihe 2 (G)

ITG 0.25-N	2x0,25	blau	15	8	1,4	0,15	1,8	2,5	500
ITG 0.34-N	2x0,34	türkis	15	8	1,4	0,15	1,8	2,5	500
ITG 0.5-N	2x0,50	orange	15	8	1,4	0,15	2,5	2,5	500
ITG 0.75-N	2x0,75	weiß	15	8	1,7	0,15	2,8	2,8	500
ITG 0.75-L	2x0,75	weiß	17	10	1,7	0,15	2,8	2,8	500
ITG 1-N	2x1,00	gelb	15	8	2,0	0,15	3,4	3,4	500
ITG 1-L	2x1,00	gelb	17	10	2,0	0,15	3,4	3,4	500
ITG 1-XL	2x1,00	gelb	19	12	2,0	0,15	3,4	3,4	500
ITG 1-XXL	2x1,00	gelb	25	18	2,0	0,15	3,4	3,4	500
ITG 1.5-N	2x1,50	rot	16	8	2,2	0,15	3,6	3,6	500
ITG 1.5-L	2x1,50	rot	20	12	2,2	0,15	3,6	3,6	500
ITG 1.5-XL	2x1,50	rot	26	18	2,2	0,15	3,6	3,6	500
ITG 2.5-N	2x2,50	blau	18,5	10	2,8	0,20	4,2	4,2	250
ITG 2.5-L	2x2,50	blau	21,5	13	2,8	0,20	4,2	4,2	100
ITG 4-N	2x4,00	grau	23	12	3,7	0,20	4,9	4,9	100
ITG 6-N	2x6,00	schwarz	26	14	4,8	0,20	5,9	5,9	100
ITG 10-N	2x10,00	elfenbein	26	14	6,4	0,20	7,2	7,2	100
ITG 16-N	2x16,00	grün	30	14	8,2	0,20	9,6	9,6	50

Farbreihe nach DIN 46228 Teil 4

IT 0.25-N	2x0,25	violett	15	8	1,4	0,15	1,8	2,5	500
IT 0.5-N	2x0,50	weiß	15	8	1,4	0,15	2,5	2,5	500
IT 0.75-N	2x0,75	grau	15	8	1,7	0,15	2,8	2,8	500
IT 0.75-L	2x0,75	grau	17	10	1,7	0,15	2,8	2,8	500
IT 1-N	2x1,00	rot	15	8	2,0	0,15	3,4	3,4	500
IT 1-L	2x1,00	rot	17	10	2,0	0,15	3,4	3,4	500
IT 1-XL	2x1,00	rot	19	12	2,0	0,15	3,4	3,4	500
IT 1-XXL	2x1,00	rot	25	18	2,0	0,15	3,4	3,4	500
IT 1.5-N	2x1,50	schwarz	16	8	2,2	0,15	3,6	3,6	500
IT 1.5-L	2x1,50	schwarz	20	12	2,2	0,15	3,6	3,6	500
IT 1.5-XL	2x1,50	schwarz	26	18	2,2	0,15	3,6	3,6	500
IT 2.5-N	2x2,50	blau	18,5	10	2,8	0,20	4,2	4,2	250
IT 2.5-L	2x2,50	blau	21,5	13	2,8	0,20	4,2	4,2	100
IT 4-N	2x4,00	grau	23	12	3,7	0,20	4,9	4,9	100
IT 6-N	2x6,00	gelb	26	14	4,8	0,20	5,9	5,9	100
IT 10-N	2x10,00	rot	26	14	6,4	0,20	7,2	7,2	100
IT 16-N	2x16,00	blau	30	14	8,2	0,20	9,6	9,6	50