

D-Sub Hood 9 poles side entry metal 100



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 67 009 0335 280
Beschreibung	D-Sub Hood 9 poles side entry metal 100
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09670090335280

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	D-Sub
Gehäuseart	Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung	Deckel verschraubbar

Ausführung

Baugröße	D-Sub 1
Ausführung	seitlicher Kabeleingang
Kabeleingang	1x
Kabelfixierung	Kabelklemme Knickschutztülle $\leq 6,5$ mm
Verriegelungsart	mit kurzen Verriegelungsschrauben Gewinde M3
2-teilig	ja
teilbar	ja

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm Verriegelungsschraube 0,4 Nm Deckelschraube 0,4 Nm Kabelklemmschraube
Umgebungstemperatur	-35 ... +100 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP30
Kabeldurchmesser	3 ... 9,5 mm



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Metall
Länge	39,5 mm
Breite	31,8 mm
Höhe	15,4 mm
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	45,7 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140221857
ETIM	EC001133
eCl@ss	27440213 D-Sub-Haube