

KGS-PC 4/ 6-F - Kabelgehäuse

1837353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1837353>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 6, Maß a: 47,52 mm, Farbe: grün

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1837353
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AAHZDI
Katalogseite	Seite 523 (C-1-2013)
GTIN	4017918111366
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	27 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26,25 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

KGS-PC 4/ 6-F - Kabelgehäuse



1837353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1837353>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelgehäuse
Produktfamilie	KGS-PC 4/..-F
Polzahl	6
Rastermaß	0,00 mm

Materialangaben

Farbe	grün
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	ABS
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	80 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	90 °C

Maße

Rastermaß	0,00 mm
-----------	---------

KGS-PC 4/ 6-F - Kabelgehäuse

1837353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1837353>



Zulassungen



EAC

Zulassungs-ID: B.01687

KGS-PC 4/ 6-F - Kabelgehäuse

1837353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1837353>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27460402
ECLASS-13.0	27460402
ECLASS-12.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGS-PC 4/ 6-F - Kabelgehäuse

1837353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1837353>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

KGS-PC 4/ 6-F - Kabelgehäuse

1837353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1837353>




Zubehör

KGS-MSTB 2,5/ DST - Kabelgehäuse

1784914

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1784914>



Durchsichtsschildchenträger, beschriftbar den Bezeichnungstreifen SBS 2,5/7,5

SBS 2,5/7,5 - Marker für Klemmen

1007604

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1007604>



Marker für Klemmen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungstift, perforiert, Montageart: einrasten, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 7,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

KGS-PC 4/ 6-F - Kabelgehäuse

1837353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1837353>



CPH 9-15 - Knickschutztülle

3000768

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000768>



Knickschutztülle, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 15 mm, Durchmesser: 12 mm, Farbe: schwarz

PC 4/ 6-ST-7,62 - Leiterplattenstecker

1804946

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1804946>



Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 4 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: PC 4/..-ST, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 4, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de