



energy HT1600

Kompakt und zuverlässig



simple.
good.
affordable.

energy HT1600: Das universell einsetzbare Heissluft-Handgerät

Der energy HT1600 ist ein kompaktes und leistungsstarkes Heissluft-Handgerät für eine Vielzahl professioneller Anwendungen. Dieses Gerät überzeugt mit seinem modernen Design, einer soliden Performance und mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Heissluft Handgerät

energy HT1600

- Stufenlose Temperatureinstellung bis 700°C
- Keramikheizelement
- Robuster Bürstenmotor
- Ergonomischer Handgriff
- Staubfilter

Technische Daten

Spannung	V~	120	230
Max. Leistung	W	1600	1600
Temperatur	°C	40 - 700	
Luftmenge	l/min	240	
Statischer Druck	Pa	2600	
Abmessungen L x B (Ø Griff)	mm	346 x 101 (59)	
Düsenaufnahme Ø	mm	31.5	
Gewicht	kg	1.0	
Konformitätszeichen		CE	
Schutzklasse II		□	

Lieferumfang

Handgerät, 1 Satz Ersatzkohlen, Bedienungsanleitung in 28 Sprachen, Karton-Geräteverpackung

Artikel-Nr.

energy HT1600, 230 V / 1600 W, CN-Stecker 148.003
energy HT1600, 230 V / 1600 W, EU-Stecker 120.881
energy HT1600, 230 V / 1600 W, UK-Stecker 126.732
energy HT1600, 120 V / 1600 W, US-Stecker 123.898





Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal:
youtube.com/WELDYhotairtools



Zubehör

		
Rohrdüse Ø 5 mm 130.632 147.250 (verstärkt)	Schnellschweissdüse Ø 4 mm 146.740	Schnellschweissdüse Ø 5 mm 125.315
		
Schnellschweissdüse Ø 7 mm, Dreiecksprofil 127.833	Heftdüse 147.248	Schwanenhalsdüse 133.174
		
Breitschlitzdüse 40 mm 130.891 124.777 (verstärkt)	Breitschlitzdüse 20 mm 130.631 124.772 (verstärkt)	Andrückrolle, Silikon 130.611 40 mm 130.146 30 mm* *mit Kugellager
		
Andrückrolle 30 mm, PTFE 131.693	Messingbürste 130.612	Heizelement HT1600 123.805 (230 V) 123.895 (120 V)

Kit Lösungen energy HT1600	Kunststoff- Schweiss Kit	Überlapp- Schweiss Kit	Kabel & Folien Schrumpf Kit
230 V / 1600 W, UK-Stecker		126.767	125.016
230 V / 1600 W, EU-Stecker	120.883	120.882	125.015
230 V / 1600 W, CN-Stecker	120.988	120.888	
120 V / 1600 W, US-Stecker	128.886	120.885	
Zubehör (im Kit inbegriffen)			
130.632 Rohrdüse Ø 5 mm	•		
146.740 Schnellschweissdüse Ø 4 mm	•		
130.891 Breitschlitzdüse 40 mm		•	•
130.631 Breitschlitzdüse 20 mm		•	•
130.611 Andrückrolle 40 mm, Silikon		•	
119.344 Reflektordüse			•
Kunststoffkoffer	•	•	•

Händleradresse:

