

CAT 5e, SF/UTP Patchkabel
CAT 5e, SF/UTP Patch Cord



- Außenmantel: PVC
- Aderquerschnitt: AWG 26/7
- Schirmung: SF/UTP (gesamt folien- und geflechtgeschirmt, paarweise ungeschirmt)
- Transparent Blau gefärbter Stecker mit Metallschirmung
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Steckverbinder: FCC & IEC 60603-7-3
- Litzen-Innenleiter: 0,152 +/- 0,005 mm
- Manteldurchmesser: 5,4 +/- 0,3 mm
- Isolierung Litzen-Innenleiter: HD-PE
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis zu +60 °C

- Sheath: PVC
- Wire cross-section: AWG 26/7
- Shielding: SF/UTP (complete foil- and braid shielding, pairs unshielded)
- Transparent blue colored plug with metal shielding
- Boots with kink protection, strain relief and latch protection
- Connector: FCC & IEC 60603-7-3
- Stranded wire: 0.152 +/- 0.005 mm
- Diameter cable jacket: 5.4 +/- 0.3 mm
- Isolation stranded wire: HD-PE
- Operating temperature range: -20 °C up to +60 °C

Farbe Color Länge Length	Grau Grey	Blau Blue	Schwarz Black	Grün Green	Rot Red	Gelb Yellow
0,50 m	DK-1532-005 401603198703	DK-1532-005/B 401603199618	DK-1532-005/BL 401603321057	DK-1532-005/G 401603199649	DK-1532-005/R 401603199625	DK-1532-005/Y 401603199632
1,00 m	DK-1532-010 401603199656	DK-1532-010/B 401603199731	DK-1532-010/BL 401603321163	DK-1532-010/G 401603200000	DK-1532-010/R 401603199816	DK-1532-010/Y 401603199922
2,00 m	DK-1532-020 401603199663	DK-1532-020/B 401603199748	DK-1532-020/BL 401603321323	DK-1532-020/G 401603200024	DK-1532-020/R 401603199823	DK-1532-020/Y 401603199939
3,00 m	DK-1532-030 401603199670	DK-1532-030/B 401603199755	DK-1532-030/BL 401603321408	DK-1532-030/G 401603200048	DK-1532-030/R 401603199830	DK-1532-030/Y 401603199946
5,00 m	DK-1532-050 401603199687	DK-1532-050/B 401603199762	DK-1532-050/BL 401603321552	DK-1532-050/G 401603200055	DK-1532-050/R 401603199847	DK-1532-050/Y 401603199953
10,00 m	DK-1532-100 401603199700	DK-1532-100/B	DK-1532-100/BL	DK-1532-100/G	DK-1532-100/R	DK-1532-100/Y
15,00 m	DK-1532-150 401603199717	DK-1532-150/B	DK-1532-150/BL	DK-1532-150/G	DK-1532-150/R	DK-1532-150/Y
20,00 m	DK-1532-200 401603199724	DK-1532-200/B	DK-1532-200/BL	DK-1532-200/G	DK-1532-200/R	DK-1532-200/Y
30,00 m	DK-1532-300 401603321378	DK-1532-300/B	DK-1532-300/BL	DK-1532-300/G	DK-1532-300/R	DK-1532-300/Y

Gelb hinterlegt = Ware ab Lager verfügbar
Yellow highlighted = Available from stock

Neutral hinterlegt = Ware auf Anfrage erhältlich
not highlighted = Available on request

