

Schlagschrauber 3/4"

2146Q1MAX

Druckluft-Schlagschrauber 3/4"

IR Ingersoll Rand



Der neue Druckluftschlagschrauber 2146Q1MAX ist der kräftigste Schlagschrauber in seiner Klasse.

- Optimierter Luftfluss und -druck
- Leises Tool zur Maximierung der Produktivität für eine Vielzahl von Aufgaben
- Stahl Hammergehäuse
- Patentierte Ein-Hand-Umschaltung
- Innovativer Druckmesser verbessert die Produktivität und Lebensdauer

Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	3/4
Max. Drehmoment (Nm)	2700
Arbeitsdrehmoment (Nm)	1700
Gewicht (kg)	3,5
Gesamtlänge (mm)	215
Steckschlüsselsicherung am Vierkant	Ring
Geräuschpegel (dB(A))	88,8
Drehzahl (U/min)	5500
Schlagzahl (U/min)	1075
Max. Lösemoment (Nm)	1970
ATEX zertifiziert	Nein

2146Q1MAX

Druckluft-Schlagschrauber 3/4"



115-LBK1

Schmiermittel -Kit (Fett, Öl, Tubenpresse) für IR Komposit-Schlagschrauber



115-4T

Fett für alle Schlagschrauber mit Komposit-Gehäuse



10Z4

Öl für Druckluftwerkzeuge (0,12l Flasche) Klasse 1, Nr. 10



105-1LB

Öl (1LB)



R000A2-228

Metall-Fettpresse



34-027

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 27 mm



34-030

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 30 mm



34-036

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 36 mm



34-046

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 46 mm



34-030L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" Vierkant, 6-kant Abtrieb, lang, SW 30



34-041L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" Vierkant, 6-kant Abtrieb, lang, SW 41



34-030L-D

Kraftsteckschlüssel 3/4" Vierkant, 6kant Abtrieb, dünn lang, SW 30 mm