

## fetra Schrankschrankwagen

Traglast 750 kg, 5 Ebene(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 680  
mm, 3 Wände (Vollwand) mit Tür,  
Wände mit korrosionsschützender  
Zinkbeschichtung, Gestell mit schlag-  
und kratzfester Pulverbeschichtung,  
mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 242971



**fetra**  
Transportgeräte



### Schrankschrankwagen

- Traglast 750 kg
- 5 Ebene(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 680 mm
- Höhe x Länge x Breite 1792 x 1170 x 745 mm
- 3 Wände (Vollwand) mit Tür
- Wände mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Konstruktion aus Winkelstahl
- Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager

- Lenkrollen mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

|                   |                |                     |   |
|-------------------|----------------|---------------------|---|
| Transportgerät    | Transportwagen | Oberfläche Wand     | verzinkt                                    |
| Wagentyp          | Schrankwagen   | Aufbauten           | 3 Wände (Vollwand) mit Tür                  |
| Material          | Stahl          | Türtyp              | Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster           |
| Traglast          | 750 kg         | Schiebebügel        | 1 Stück                                     |
| Ladeflächenlänge  | 1000 mm        | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen                    |
| Ladeflächenbreite | 680 mm         | Bereifung           | TPE   |
| Höhe              | 1792 mm        | Rad-Ø               | 200 mm                                      |
| Länge             | 1170 mm        | Radlager            | Präzisions-Rillenkugellager                 |
| Breite            | 745 mm         | Rad Ausstattung     | Lenkrollen mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem |
| Etagen Anzahl     | 5 Stück        | Oberfläche          | pulverbeschichtet                           |
| Etagenausrichtung | gerade         | Garantie            | 10 Jahre                                    |
| Wandtyp           | Vollblechwand  | Gewicht             | 151 kg                                      |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 240855 |   | ABS-Profi-Werkzeugkoffer, 186 tlg.  |
| 240869 |  | Steckschlüssel-Satz, Basic, 1/4"+3/8"+1/2", 200-tlg.                                      |
| 323327 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in gelb |