

MAUL

LED-Stehleuchte

MAULjuvis

3 x LED, 80 W, Leuchtmittel (LED-Platinen) nur durch fachkundiges Personal austauschbar, Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin, Energieeffizienzklasse D, gewichteter Energieverbrauch 64 kWh / 1.000 h, Stufenlos dimmbar und mit Bewegungs- und Tageslichtsensor, 50 % Direktlicht, 50 % Indirektlicht, Höhe 1960 mm, Leuchtenkopf Länge x Breite 610 x 280 mm, Standfuß Länge x Breite 450 x 300 mm, mit Ausschnitt für Tischbein, Aus Aluminium in schwarz



Artikelnummer: 254829



LED-Stehleuchte





- 3 x LED, 80 W, Leuchtmittel (LED-Platinen) nur durch fachkundiges Personal austauschbar
- Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin
- Energieeffizienzklasse D, gewichteter Energieverbrauch 64 kWh / 1.000 h
- die Angaben zur Energieeffizienzklasse beziehen sich auf die eingebaute Lichtquelle des Produktes
- Stufenlos dimmbar und mit Bewegungs- und Tageslichtsensor
- 50 % Direktlicht, 50 % Indirektlicht

- Leuchtenkopf mit ca. 50 % Abstrahlung nach oben und unten und Diffusor
- Höhe 1960 mm, Leuchtenkopf Länge x Breite 610 x 280 mm, Standfuß Länge x Breite 450 x 300 mm, mit Ausschnitt für Tischbein
- Aus Aluminium in schwarz
- Kabel 2,5 m lang
- GS- und TÜV-geprüft
- 2 Jahre Garantie

Technische Details

Bürohelfer	Leuchten	Leuchtenkopf Ausstattung	ca. 50 % Abstrahlung nach oben und unten
Leuchtentyp	LED-Stehleuchte	Länge Leuchtenkopf	610 mm
Aufstellung/Montage	Boden	Breite Leuchtenkopf	280 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Leuchte Funktion	Stufenlos dimmbar, Bewegungs- und Tageslichtsensor
Leuchtfarbe	neutralweiß	dimmbar	ja
Farbtemperatur	4000 Kelvin	Lupe	nein
Beleuchtungsstärke	1920 Lux	drehbar	nein
Nutzungshinweis Beleuchtungsstär	Messabstand 85 cm	Höhe	1960 mm
Ausleuchtung direkt	50 %	Material	Aluminium
Ausleuchtung indirekt	50 %	Leuchtenfuß Ausführung	mit Ausschnitt für Tischbein
Lichtstrom	9059 Lumen	Länge Leuchtenfuß	450 mm
Leuchtmittel Anzahl	3 Stück	Breite Leuchtenfuß	300 mm
Energieeffizienzklasse	D	Kabellänge	2,5 m
Energieeffizienzklasse HInweis	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	Farbe	schwarz
Gewichteter Energieverbrauch	64 kWh / 1.000 h	Zertifizierung	GS // TÜV
Leistung Leuchtmittel	80 W	Garantie	2 Jahre
LED	ja	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Leuchtmittel austauschbar	durch Fachpersonal austauschbar	Gewicht	14,457 kg
Brenndauer	20000 h		

Dazu passt auch ...

217255		Sicherheitsschere, Klingenlänge 56 mm
223624		Schubladenbox, 5 Schublade(n), passend für DIN A4/DIN C4/Folio, Höhe x Breite x Tiefe 292 x 280 x 356 mm, aus ABS in weiß
225654		Stiftköcher, 4 Fächer, Höhe x Durchmesser 105 x 110 mm, aus Kunststoff (recycelt) matt in lichtgrau
239219		Wanduhr, Funkuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit arabischen Zahlen und Strichen mit 57 mm großen Ziffern, Anzeige analog, Automatische Synchronisation, automatische Zeitumstellung, Durchmesser 470 mm, Gehäuse aus Kunststoff in schwarz, Spannungsversorgung über Batterie 1x1,5V (AA)

