


Blume Förderanlagen Rollenbahn



Tragrolle aus Kunststoff,
Rollendurchmesser 30 mm, Bahn
Länge x Breite 2 m x 300 mm,
Achsabstand 37,5 mm



Artikelnummer: 551139



Blume Förderanlagen Kleinrollenbahn - Einzelelement

Gerade

Rollenbahn

- Tragrolle aus Kunststoff
- Rollendurchmesser 30 mm
- Bahn Länge x Breite 2 m x 300 mm
- Breite 340 mm
- Achsabstand 37,5 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 113 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung















Technische Details



Fördertechnik	Förderbahnen	Breite	340 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Fördergutlänge min.	113 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Achsabstand	37,5 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenhöhe	70 mm
Material Rolle	Kunststoff	Rahmenbreite	20 mm
Durchmesser Rolle	30 mm	Material Rahmen	Stahl
Bahnlänge	2 m	Rahmenoberfläche	verzinkt
ausziehbar	nein	Rahmenform	U-Profil

Bahnbreite 300 mm

Gewicht 24,7 kg

Zubehör

126268		Endanschlag für Rollenbahn, für Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
428595		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428653		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 275 - 340 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428697		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428744		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 330 - 395 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428824		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 390 - 570 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429011		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429055		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 550 - 850 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429099		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429168		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 680 - 1100 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429226		Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf, Länge 1 m
429237		Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf, Länge 1 m
510295		Durchgang für Rollenbahn, Tragrolle aus Kunststoff, Rollendurchmesser 30 mm, Bahn Länge x Breite 1 m x 300 mm, Achsabstand 37,5 mm, mit Scharnieren und Handgriff
510321		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

551296		Kurve 45 ° für Rollenbahn, Tragrolle aus Kunststoff, Rollendurchmesser 30 mm, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 37,5 mm
551376		Kurve 90 ° für Rollenbahn, Tragrolle aus Kunststoff, Rollendurchmesser 30 mm, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 37,5 mm