

## FPMA-CB100BLACK

## ADATTATORE DOPPIO MONITOR NEOMOUNTS

### SPECIFICAZIONI

#### GENERALE

Dim. min. schermo*	10 inch
Dim. max. schermo*	27 inch
Peso minimo	0 kg (per schermo)
Peso massimo	10 kg (per schermo)
Schermi	2
Minimo VESA	75x75 mm
Massimo VESA	100x100 mm

#### FUNZIONALITÀ

Tipologia	Inclinazione Ruotare Girare Mobilità completa
Regolazione della larghezza	80,5 cm
Inclinazione (gradi)	+45°, -45°
Perno (gradi)	30°
Rotazione (gradi)	360°
Tipo di regolazione	Nessuno

#### INFORMAZIONI

Colore	Nero
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371445485

\*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.



Neomounts



Neomounts

### Questo Neomounts FPMA-CB100BLACK è un adattatore dual monitor

Supporto da parete dual monitor Neomounts, modello FPMA-CB100BLACK è un supporto di montaggio schermo doppia permettendo due monitor/schermi piatti da montare sulla parete. schermi diapositiva da sinistra a destra per adattare allo schermo side-by-side. Fornisce regolazioni dello schermo indipendenti e liberamente spostare i monitor lungo il binario orizzontale senza l'utilizzo di attrezzi.

- Rail orizzontale curvo per una migliore posizione di visione
- Compatibile con VESA 75x75 - 100x100 interfaccia montaggio
- Ferma cavi mantenere i cavi organizzati e protetti

Tutto il materiale di installazione è incluso con il prodotto.

## FPMA-CB100BLACK ADATTATORE DOPPIO MONITOR NEOMOUNTS

