




ST 1005 VE

Fingerschleifer

- VE-Elektronik: mit stufenloser Hubzahlvorwahl über Stellrad
- Freie Sicht auf das Werkzeug
- Schleifschuhe: 2 Stück mit Klett-Schleifkissen 39 x 60 mm bereits enthalten
- Durch die lineare Bewegung des schräg gestellten Schleifkissens kommt der Fingerschleifer in Winkel und Kanten, insbesondere mit dem spitzen Schleifschuh
- Kurzer, kompakter Motor
- Handliche, leichte Bauform
- Für perfektes Finish von Stahl- und Edelstahloberflächen an schwer zugänglichen Stellen
- Großer Hub für effizientes Arbeiten



Lineares Schliffbild bis in die Ecke. Der Fingerschleifer mit seiner Linearbewegung macht's möglich.



TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	400 Watt
Leistungsabgabe	220 Watt
Schleifkörper	39 x 60 mm
Hub	8 mm
Leerlaufhubzahl	1200-4500 /min
Gewicht	2,2 kg

Lieferumfang:

2 Schleifschuhe mit Klett-Schleifkissen
 10 Klett-Schleifpapiere, P 60
 10 Klett-Schleifpapiere, P 120
 10 Klett-Schleifpapiere, P 180
 10 Klett-Vlies, A 240, 39 x 60 mm
 1 Innensechskantschlüssel, SW 3

Typ	Bestell-Nr.
ST 1005 VE	259.540