

6889 Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar

Eigenschaften

Schraubverbindungen ermöglichen einen einfachen, kostengünstigen Austausch von Komponenten.

Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil.

Stufentiefe 200 mm.

Senkrechter Stufenabstand 240 mm.

Geräumige Plattform mit 600×800 mm Standfläche.

Sicheres, freihändiges Arbeiten durch dreiseitiges Geländer, Knie- und Fußleiste.

Geländerhöhe über Plattform 1.030 mm.

Inkl. 4 Federrollen (Ø 125 mm), die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle je Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist.

Der Versand erfolgt in einzelnen Bauteilen, die zur Selbstmontage vorbereitet sind.

Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

Highlights

Ideal geeignet für Betrieb und Lager.

Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden.



6889 Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| STUFENZAHL INKL. PLATTFORM | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
| HOLM (CA. MM) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| STANDHÖHE MAX. (CA. M) | 0.73 | 0.97 | 1.21 | 1.46 | 1.7 | 1.94 |
| ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M) | 2.23 | 2.47 | 2.71 | 2.96 | 3.2 | 3.44 |
| REICHHÖHE MAX. (CA. M) | 2.73 | 2.97 | 3.21 | 3.46 | 3.7 | 3.94 |
| SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M) | 1.76 | 2 | 2.24 | 2.49 | 2.73 | 2.97 |
| GESAMTBREITE (CA. MM) | 890 | 890 | 890 | 1070 | 1200 | 1200 |
| SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M) | 1.51 | 1.79 | 2.07 | 2.35 | 2.63 | 2.91 |
| PLATTFORMLÄNGE (CA. M) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| PLATTFORMBREITE (CA. M) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| GESAMTGEWICHT (CA. KG) | 32.9 | 37.9 | 42.9 | 49.5 | 54.9 | 59.7 |
| GEWICHT (CA. KG) | 32.9 | 37.9 | 42.9 | 49.5 | 54.9 | 59.7 |
| BEST.-NR. | 688903 | 688904 | 688905 | 688906 | 688907 | 688908 |