

KERN SW1000

Professionelle Schallpegelmessgeräte der Klassen I und II in Premium-Qualität



Kategorie

Kategorie:	Schallpegelmessgeräte
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Schallpegelmessgerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 405 x 305 x 100 mm

Bruttogewicht: 1,300 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 383 g

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 210 x 80 x 40 mm

Abmessungen Gerät (BxTxH): 300 x 80 x 36 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 210 x 80 x 40 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 0,100 db

Messbereich [Max]: 134 db

Wä geeinheiten: dB

Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

Grenzwertfunktion: ja

Optisches Bereit-Signal: ja

Peak-Funktion: ja

Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur (max.): 50 °C

Verwendungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Batterie: 4x1.5 V AA

Batterie-Betriebsdauer: 10 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-281

Werkskalibrierschein: 961-281