




Metalowy kanister na paliwo CLASSIC 10 I

kolor: oliwkowozielony, powłoka proszkowa



Opis:

Metalowy kanister na paliwo CLASSIC 10 I, kolor: oliwkowy, z dopuszczeniem UN, na benzynę, olej napędowy i inne substancje niebezpieczne

- z dopuszczeniem UN do transportu substancji niebezpiecznych
- powłoka proszkowa, można stosować do paliwa E10, wykonanie ze stali 0,9 mm
- z opatentowanym kołkiem zabezpieczającym przed przypadkowym otwarciem kanistra
- Minimalny czas opróżniania dzięki szerokiemu kanałowi odpowietrzającemu
- uchwyty z pasmowym zgrzewem zapewniają wytrzymałość
- specjalne otwory w uchwycie pozwalają na zamocowanie wylewki za pomocą obejmy i śrub
- wysokiej jakości wewnętrzna powłoka lakiernicza chroni przed korozją i rozkładem zawartości przy dłuższym przechowywaniu w stanie napełnionym
- do oznaczania (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz porozumieniem ADR) kanistrów napełnionych paliwem zał
- oddzielne akcesoria: Wylewki, system zasysania, system napełniania, uchwyt na kanister nr art. 435600 i etykiety z informacjami o substancjach niebezpiecznych (306100)
- Nr dopuszczenia: 3A1/Y/100/.../D/BAM 6210-VP
- w = średnica wewn. otworu wlewu = 45 x 35 mm
- t = głębokość=165 mm b = szerokość=350 mm h = wysokość=283 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	434601
GTIN	4007228704488
Taryfa celna	73102990
Jednostka opakowania (JO)	5

Kolor	oliwka
Objętość w l	10
Masa (kg)	3,0
D x S x W (mm)	165 x 350 x 283

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	5
D x S x W (mm)	LAENGE_KARTON x BREITE_KARTON x HOEHE_KARTON

Masa brutto OJ (kg)	15,0
---------------------	-------------

Paleta

Liczba pudełek	24
Liczba warstw	6

kartony/warstwa	4
Masa (kg)	380,0

