



Descrizione

Rubinetti di scarico ECO con raccordo a vite DIN 71 di colore rosso per lo scarico controllato di liquidi da taniche industriali e da imballaggio, colore naturale

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti HDPE/LDPE, con attacco maschio per un tubo flessibile
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Con raccordo a vite DIN di colore rosso
- Senza aerazione
- Particolarmente adatto a taniche con apertura supplementare di aerazione.
- Resistenza a pressione fino a massimo 0,4 bar (non adatto all'utilizzo e al dosaggio di carburanti e sostanze volatili / La pressione interna al contenitore può salire fino a 1,0 bar)
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- Velocità di uscita > 1,5 litri/minuto
- Attacco maschio Ø esterno = 19 mm o 3/4" (zona di inserimento)

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	560600
GTIN	4007228560602
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	5

Colore	naturale
Peso (kg)	0,06

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	5
P x L x A (mm)	515 x 297 x 314

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,3
------------------------------------	------------

Pallet

Numero di scatole	36
Numero di strati	6
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,034

Cartoni per strato	6
Peso (kg)	128,0