

Datenblatt Artikel 823600

Ballon/Vorratsbehälter 60L ohne Skala

mit UV-Schutz, naturfarben

- große Öffnung Ø 50 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- unverlierbare Verschraubung
- gut als Abklärkanister verwendbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- UV-Schutz für lange Lebensdauer
- mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
- auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- separates Zubehör: Ablasshähne (Art.-Nr. 550100+560100), Eckventile (Art.-Nr. 520100+520700)
- Ersatzteile: Tragebügel bzw. Tragegriffe, Verschraubung Ø 65 mm und Stopfen-Set bestehend aus Schraubstopfen und 2 Dichtungen
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei



Best.einheit	Stück
Farbe	natur
EAN	4007228823608
Volumen L	60
Mindest.Best.	1
Höhe Pal	2,28
Kartons pro Lage	1
Stück / Lage	1
VE	1
Länge Karton	1180
Länge Pal	1,2
netto Kg	2,71
Breite	350
Höhe Karton	1065
Gewicht VE	0,000
Breite Karton	780
Höhe	830
Tiefe	350
Brutto Gewicht Pal Kg	25,42
brutto Kg	3,05
Bruttogewicht VE Kg	2,71
Stück / Palette bzw Kiste	2
Volumen m3	0,98
Breite Pal	0,8
Btl in Karton	0
Lagen	2

Summe Kartons

2

Zolltarif

39233090