

Artikelnummer: 129874

Kurzbeschreibung: Etagenwagen mit 5 Böden, 1000 x 600 mm

Langbeschreibung: Etagenwagen mit 5 Böden, 1000 x 600 mm: Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäß ss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenböden fest eingenetet und nicht herausnehmbar. Max. Belastung pro Etagenboden: 50 kg. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor.

Rahmen aus Winkelstahl (30/30/3 mm). Pulverbeschichtet in Enzianblau Ladefläche: 1000 x 600 mm Au ssenma ss: 1060 x 600 mm Etagenabstände: 260 mm Etagenhöhen: 235/480/750/1030/1310 mm

Gesamthöhe: 1500 mm
Rad a'Ëœ: 160 mm

Tragkraft: 250 kg
Eigengewicht: 63 kg



EAN/GTIN: 4250448502178