

ROLINE FO startkabel Duplexkabel, 9 / 125µm, OS2, LSH / LC, APC, LSOH, geel, 10,0 m

Art.nr. 21.15.9487
Fabrikant ROLINE
Art.nr. fabrikant 21.15.9487



Hoogwaardige glasvezelkabel met aan de ene kant de hoogbeveiligde, geborgde LSH-aansluiting en aan de andere kant de LC-stekker - beide aansluitingen zijn APC-gepolijst.

- Duplexkabel met vezeltype 9 / 125µm OS2
- Kabelmateriaal: omhulsel halogeenvrij en vlamvertragend, geel, massieve kern met aramide trekontlasting
- LC-connector: plug met hoog mechanisch laadvermogen, push-pull, niet-roterend, APC-gesneden, keramische ferrule
- LSH-connector: precieze connectoren met laag rendement, APC-snede, keramische ferrule
- Afgeschuinde APC-afschuiving voor laag inbrengverlies
- Opmerking: de kabel is beschikbaar op 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m en 10 m

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Fiber Optic Kabel
Produkt type	OS2 Fiber SingleMode
Kleur	geel
Lengte	10 m
Aantal Leidingen	2
Kabel type	Duplexkabel

Uitgangskabel	nee
Leidingdoorsnede	9/125µm OS2
Type connector kant 1	LSH
Type connector kant 2	LC
Kevlar Trekontlasting	ja
Kabel LSOH	ja