


13105-006 NETZGERÄT 19" AC/DC-LINEARREGLER, SINGLE, PSM 105



PRODUKTBESCHREIBUNG

1-Ausgangsspannung

High control accuracy, low residual ripple and low interference

Netzeingangsspannung 230 VAC (mit Netzspannungsumrüstkit auf 115 VAC umstellbar).

Für Medizinanwendungen geeignet (8 mm Sicherheitsabstände)

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Netzgerät

Typ: 19"-Linearregler

AC Eingangsspannung: 230-V

Leistung: 20 W

Anzahl der Ausgangsspannungen: 1

Spannung 1: 5-V

Stromstärke 1: 4-A

Höhe: 3-HE

Breite: 10 TE

Tiefe: 171,93 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Linearregler für Anwendungen, die einen sehr niedrigen Rauschpegel an den Ausgängen benötigen.

Frontplatte bitte separat bestellen.

Ausgangsdaten bei $T_a = 0 \dots -50^\circ\text{C}$.

ZERTIFIZIERUNGEN



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.