

fetra Langgutroller

Traglast 1500 kg, Ladefläche Länge x Breite 700 x 700 mm, Plattform wasserfest, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, Konstruktion in RAL5007 Brillantblau, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern, Mit Elastik-Bereifung

Artikelnummer: 151629



fetra Langgut-Roller

Traglast 1500 kg

Langgutroller

- Traglast 1500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 700 x 700 mm
- Plattform wasserfest
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Konstruktion in RAL5007 Brillantblau
- 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- Mit Elastik-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Farbe	brillantblau // RAL5007
Rollertyp	Langgutroller	Lenkstange	nein
Traglast	1500 kg	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenlänge	700 mm	Bereifung	Elastik
Ladeflächenbreite	700 mm	Radlager	Kugellager

Material Plattform	Siebdruckplatte	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Durchmesser Rad	200 mm
Plattform Ausführung	wasserfest	Höhe	840 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	10 Jahre
Oberfläche	pulverbeschichtet	Gewicht	50 kg