

## C+P Spind Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 750 x 500 mm, 3 Abteil(e), Abteil Breite 250 mm, Verschießbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 260520

Classic+



### Spind

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 750 x 500 mm
- 3 Abteil(e)
- Abteil Breite 250 mm
- Türanschlag rechts
- Türöffnungswinkel 110 °
- Je Abteil ein festverschweißter Hutboden und darunter eine Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel





Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen

- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- Unterbau Sockel
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

|                                  |                      |                     |   |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---|
| Möbeltyp                         | Schrank              | Farbe Unterbau      | lichtgrau // RAL7035                        |
| Schranktyp                       | Spind                | Schrank Ausstattung | Hutboden, Kleiderstange, Haken              |
| Abteile                          | 3 Stück              | Hutboden            | ja  |
| Doppelstöckig                    | nein                 | Kleiderstange       | ja  |
| Höhe                             | 1950 mm              | Kleiderhaken Anzahl | 3 Stück                                     |
| Breite                           | 750 mm               | Sitzbanktyp         | ohne  |
| Tiefe                            | 500 mm               | Türtyp              | Flügeltür mit Belüftung                     |
| Abteillbreite                    | 250 mm               | Tür Ausführung      | einschlagend, innenliegende Drehbolzen      |
| Unterbau                         | Sockel               | Türanschlag         | rechts                                      |
| Höhe Unterbau                    | 100 MMT              | Türöffnungswinkel   | 110 °                                       |
| abschließbar                     | ja                   | Schließsystem       | Zylinderschloss                             |
| Material                         | Stahl                | Belüftung           | Korpus und Front                            |
| Material Verarbeitung            | verschweißt          | Aufstellung/Montage | Wand  |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | Faltung, Streben     | Anlieferung         | fertig montiert                             |
| Farbe Korpus                     | lichtgrau // RAL7035 | Garantie            | 10 Jahre                                    |
| Farbe Front                      | lichtgrau // RAL7035 | Norm                | Stufe B nach DIN 4547-2   Aufbruchgeschützt |
| Oberfläche Korpus                | einbrennlackiert     | Türdämpfung         | ja  |
| Oberfläche Front                 | einbrennlackiert     | Gewicht             | 50,9 kg                                     |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 267160 |  | Aufsatzschrank für Spind, 3 Abteil(e), Abteil Breite 250 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 750 x 500 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °, verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 271470 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 750 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau  |
| 272037 |  | Flügeltür mit Lochbild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl  |
| 272039 |  | Flügeltür glatt, ohne Lüftungsschlitze, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl, Aufpreis je Tür! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 272050 |    | Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl   |
| 272051 |    | Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas           |
| 272052 |    | Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz                       |
| 272053 |    | Trennwand, Für Ablageboden, Höhe x Breite 1210 x 300 mm, Aus Kunststoff in transluzent                                   |
| 272054 |    | Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff                        |
| 272058 |    | Nivellierfüße für Spinde mit Füßen oder Sockel   |
| 272063 |    | Safe-O-Mat, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, für 1- oder 2-Euro-Münzen   |
| 272064 |   | Tür-Kratz-Schutz, Für Zylinderschloss, Aus Kunststoff  |
| 272065 |  | Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl |
| 272067 |  | Nummernschild, Für Zylinderschloss, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 79 x 45 mm, Aus Kunststoff                    |