

VARIOfit Etagenwagen

Traglast 400 kg, mit 2 Etage(n),
neigbar, Ladefläche Länge x Breite
1355 x 550 mm, Etage(n) aus
Drahtgitter, Gestell mit mit
korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 526726



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Etagenwagen

2 Etagen mit Drahtgitterböden

Etagenwagen


- Traglast 400 kg
- mit 2 Etage(n), neigbar
- Ladefläche Länge x Breite 1355 x 550 mm
- Etage(n) aus Drahtgitter
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- Gestell mit mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1275 x 1805 x 650 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager

- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details



| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Bereifung | TPE |
| Wagentyp | Etagenwagen | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Ladeflächenlänge | 1355 mm | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit EasySTOP |
| Ladeflächenbreite | 550 mm | Rad-Ø | 200 mm |
| Höhe | 1275 mm | Radlager | Kugellager |
| Etagenausrichtung | neigbar | elektrisch leitend | nein |
| Etagen Anzahl | 2 Stück | Schiebebügel | 1 Stück |
| Traglast | 400 kg | klappbar | nein |
| Material Etage(n) | Drahtgitter | Radanordnung | rechteckig |
| Etage(n) Ausstattung | Stahlrahmen | Oberfläche | verzinkt |
| Material | Stahl | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Länge | 1805 mm | Garantie | 12 Jahre |
| Breite | 650 mm | Gewicht | 62 kg |
| Euronorm | nein | | |

Zubehör

| | | |
|--------|--|--|
| 526730 |  | Drahtgitterboden für Etagenwagen, Länge x Breite 1570 x 656 mm, der Boden wird eingehängt, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
|--------|--|--|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 208490 |  | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel |
| 215911 |  | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 505112 |  | Hallenmarkeifarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l |
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |

| | | |
|--------|---|--|
| 510925 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |
| 528958 |  | Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau |