

## fetra Schrankwagen

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 650 x 550 mm, Gestell in RAL5007 Brillantblau, Unterbauten: 4 Schubladen, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 911609



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Tisch- und Schrankwagen

Traglast 150 kg

Schrankwagen

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 650 x 550 mm
- Gestell in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion
- Unterbauten: 4 Schubladen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller
- mit TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

### Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rad Ausstattung	Lenkrolle mit Feststeller
Wagentyp	Schrankwagen	Material	Stahl
Traglast	150 kg	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenlänge	650 mm	Radanordnung	rechteckig

Ladeflächenbreite	550 mm	Farbe	brillantblau // RAL5007
Wagen Ausstattung	4 Schubladen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Höhe	795 mm	Garantie	10 Jahre
Bereifung	TPE	Gewicht	54 kg
Rollen Anzahl / Art	1 Lenk- und 2 Bockrollen		

## Zubehör

225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225624		Papierrollenhalter für Transportwagen, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309687		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
309723		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar