

Artikelnummer: 95420

Kurzbeschreibung: Sprossendoppelleiter, aus Aluminium, 2x 12 Sprossen

Langbeschreibung: Sprossendoppelleiter, aus Aluminium: beidseitig besteigbare Alu-Sprossenleiter mit Sicherungsgurten für den professionellen Einsatz gro ssdimensionierte Sprossen, die fest mit den Holmen verbördelt sind, gewährleisten einen sicheren Stand stabile, mehrfach verschraubte Aluminiumgelenke 2 Sicherheitsgurte mit Gurtlaschen, die an den Holmen angeschraubt sind, verhindern das ungewollte Auseinandergleiten der Leiterteile rutschsichere Zweikomponenten Fußstopfen gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit Leit-



und Anschlaglaschen gewährleisten eine kompakte Einheit für den Transport 2 x 6

Sprossen: Arbeitshöhe bis: ca. 3300 mm, Leiterhöhe: 1700 mm, Gewicht: 6,8 kg 2 x 7

Sprossen: Arbeitshöhe bis: ca. 3550 mm, Leiterhöhe: 1950 mm, Gewicht: 7,9 kg 2 x 8

Sprossen: Arbeitshöhe bis: ca. 3800 mm, Leiterhöhe: 2200 mm, Gewicht: 8,9 kg 2 x 10

Sprossen: Arbeitshöhe bis: ca. 4350 mm, Leiterhöhe: 2750 mm, Gewicht: 10,9 kg 2 x 12

Sprossen: Arbeitshöhe bis: ca. 4850 mm, Leiterhöhe: 3250 mm, Gewicht: 13,5 kg 2 x 14

Sprossen: Arbeitshöhe bis: ca. 5400 mm, Leiterhöhe: 3750 mm, Gewicht: 15,0 kg 2 x 16

Sprossen: Arbeitshöhe bis: ca. 6150 mm, Leiterhöhe: 4480 mm, Gewicht: 20,5 kg 2 x 18

Sprossen: Arbeitshöhe bis: ca. 6700 mm, Leiterhöhe: 5030 mm, Gewicht: 28,0 kg

EAN/GTIN: 4009199124944