

ZARGES

escalier mobile roulant

estrade hauteur 2,75 m, estrade largeur x profondeur 600 x 600 mm, 11 marches striées (estrade incl.), inclinaison 60°, en aluminium, main courante double face, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes à freins

Numéro d'article: 215134



ZARGES Escalier mobile

escalier mobile roulant




- estrade hauteur 2,75 m, estrade largeur x profondeur 600 x 600 mm
- accès à un côté
- 11 marches striées (estrade incl.)
- marches largeur x profondeur 600 x 175 mm
- inclinaison 60°
- portée 2,13 m
- en aluminium
- application sûre grâce à rambarde d'estrade sur 3 côtés avec protège-genoux et protège-pieds
- main courante double face
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes à freins
- force 300 kg, force des marches 150 kg
- poids 131,56 kg

- selon EN ISO 14122
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escalier mobile	force	300 kg
matériau	aluminium	force des marches	150 kg
utilisation	à un côté	rabattable	non
hauteur d'estrade	2,75 m	roulant	oui
largeur d'estrade	600 mm	équipement de sécurité échelle	rambarde d'estrade sur 3 côtés avec protège-genoux et protège-pieds
profondeur d'estrade	600 mm	étrier de sécurité	oui
nombre de marches	11	main courante	double face
type de marche/d'échelon	marches striées	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de marche	600 mm	équipement roue	roulettes à freins
profondeur des marches	175 mm	norme	EN ISO 14122
inclinaison	60 °	garantie	10 années
portée	2,13 m	Poids	131,56 kg

Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
505371		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, diamètre de montant 60 mm, courroie en rouge/blanc, montant en aluminium coloris rouge
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune