

**C+P**

## armoire vestiaire Z

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1200 x 500 mm, 8 compartiment(s), largeur compartiment 150 / 300 mm, Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, soubassement au sol avec vis de mise à niveau, corps avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite, face avant avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite

Classic+



Numéro d'article: 257219



armoire vestiaire Z

- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1200 x 500 mm
- 8 compartiment(s)
- largeur compartiment 150 / 300 mm
- butée de porte double face
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- par compartiment 1 tringle avec 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame







composée de pliates, d'entretoises et d'espaces

- Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement au sol avec vis de mise à niveau
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
- face avant avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

|                             |                            |                                  |  |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| convient pour (application) | Solution de gain de place  | équipement armoire               | Tringle, crochet   |
| type de meuble              | armoire                    | tringle à vêtements              | oui  |
| type d'armoire              | armoire vestiaire          | patère                           | 3 pièce  |
| compartiments               | 8 pièce                    | type de porte                    | porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération     |
| hauteur                     | 1850 mm                    | Butée de porte                   | double face  |
| largeur                     | 1200 mm                    | exécution porte                  | à fleur, gonds intérieurs                                    |
| profondeur                  | 500 mm                     | angle d'ouverture de porte       | 110 °  |
| largeur de compartiment     | 150-300 mm                 | installation                     | paroi  |
| soubassement                | au sol                     | livraison                        | livré monté  |
| verrouillable               | oui                        | garantie                         | 10 années  |
| système de fermeture        | Serrure à penne rotatif    | aération                         | Corps et face avant  |
| matériau                    | acier                      | Pour épaisseur d'anneau          | 6-8 mm   |
| matériau de finition        | soudé                      | stabilité / renfort / entretoise | Pliages, entretoises   |
| couleur du corps            | gris anthracite // RAL7016 | Amortissement de porte           | oui  |
| couleur de la face avant    | gris anthracite // RAL7016 | norme                            | Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction |
| surface de corps            | thermolaqué                | Poids                            | 66,7 kg  |
| surface de face avant       | thermolaqué                |                                  |  |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 257453 |  | soacle, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1200 x 500 mm, en acier avec laquage en RAL7021 gris noir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 257474 |  | soacle, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1200 x 500 mm, en plastique en RAL7021 gris noir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal          |
| 271468 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite                     |
| 271475 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite                     |
| 272042 |  | pieds de nivellement pour armoire vestiaire au sol  |
| 272050 |  | limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 272051 |  | Miroir, pour armoire vestiaires ou multicasques, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre                           |
| 272052 |  | cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir  |
| 272054 |  | Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasques, face arrière autocollante, en plastique  |
| 272065 |  | Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasques, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable |