


bac pour rayonnages et armoires

hauteur x largeur x profondeur 150 x 240 x 500 mm, en polypropylène, en vert

lot 10 pièce



Numéro d'article: 358751



Bacs compartimentables

Contenu et inventaire toujours directement à portée de vue

bac pour rayonnages et armoires






- hauteur x largeur x profondeur 150 x 240 x 500 mm
- en polypropylène
- en vert
- guidage à encoche et fixation au sol pour sép. trans.
- à bec
- avec surface d'étiquetage
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C
- matériau convient pour aliments
- volume de livraison : sans séparateurs transversal

Détails techniques





| | | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|---|
| type de récipient | bac pour rayonnages et armoires | emboîtable | non |
| norme européenne | non | convient pour aliments | oui |
| hauteur | 150 mm | Division | guidage à encoche et fixation au sol pour sép. trans. |
| largeur | 240 mm | champ d'inscription | surface d'étiquetage |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| profondeur | 500 mm | couleur | vert |
| matériau | polypropylène | résistance à la température | -20 °C à +80 °C |
| recyclable | oui | volume de livraison | sans séparateurs transversal |
| considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter | Poids | 9 kg |
| gerbable | oui | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 343109 |  | Blocage d'extension, pour bac pour rayonnages et armoires, À emboîter |
| 472611 |  | Étiquette pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 30 x 75 mm, avec film de protection, en blanc |
| 506349 |  | Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 150 x 240 mm, en polypropylène en transparent |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 209420 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair |
| 524162 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 529930 |  | escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium |
| 531075 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte |