

barrière de parking flexible

hauteur x largeur 600 x 1000 mm, en acier galvanisé à chaud en aluminium/rouge, inclinable et verrouillable, arceaux latéraux rigide, verrouillable avec serrure à cylindre, à cheviller



Numéro d'article: 505262

Barrière de parking rabattable




barrière de parking flexible

- hauteur x largeur 600 x 1000 mm
- en acier galvanisé à chaud en aluminium/rouge
- inclinable et verrouillable
- arceaux latéraux rigide
- verrouillable avec serrure à cylindre
- à cheviller
- livré plaque de fond incluse

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	système de fermeture	serrure à cylindre
système de barrières	barrière de parking	Ailes latérales	rigide
type de montant	barrière de parking flexible	matériau	acier
hauteur	600 mm	surface	galvanisé à chaud
largeur	1000 mm	couleur	aluminium/rouge
rabattable	non	exécution montant	inclinable et verrouillable
fonction automatique	non	volume de livraison	plaque de fond incluse
type de fixation	à cheviller	Poids	6,2 kg

Cela s'adapte aussi ...

141962		cylindre pilote, forme rond, hauteur x diamètre 460 x 100 mm, en polyéthylène coloris rouge/blanc, rétro réfléchissant, auto-érectile et écrasable, sans pied
142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm