

Bauer bac de rétention en acier inoxydable

pour bidons, volume de rétention 20 l, hauteur x largeur x profondeur 60 x 940 x 370 mm

Numéro d'article: 522479



Bauer Bac de rétention

bac de rétention en acier inoxydable

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau, inflammables et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour bidons
- volume de rétention 20 l
- hauteur x largeur x profondeur 60 x 940 x 370 mm
- en acier inoxydable







Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	largeur	940 mm
type de bac de rétention	bac de rétention en acier inoxydable	profondeur	370 mm
lieu de stockage	à l'abri	matériau	acier inoxydable
volume de rétention	20 l	possibilité de passage au-dessous	non
capacité	bidons	gerbable	non
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau, inflammables et caustiques	roulant	non
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	Poids	8 kg
hauteur	60 mm		

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm

525732		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm