


# Getriebe

## EMGA-120-P-G5-SAS-140

Teilenummer: 552199

FESTO

passend für Servomotoren.



### Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	120 mm
Flanschgröße Motor	140 mm
Verdrehspiel	0,12 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	5:1
Max. Antriebsdrehzahl	6.500 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	195 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	1,53 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	312 Nm
Max. Wirkungsgrad	98 %
Verdrehsteifigkeit	12 Nm/arcmin
Produktgewicht	6.000 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	120G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	140A
Werkstoffhinweis	RoHS konform