

## Tiefkühltruhe Edelstahldeckel KBS 67 CNS

In der Gastronomie und Hotellerie sind neben Tiefkühlschränken vor allem Tiefkühltruhen ein ideales Gerät um tiefgekühlte Lebensmittel wie Fleisch, Gemüse und Suppen zu lagern und über einen längeren Zeitraum haltbar zu machen. Mit unserer Tiefkühltruhe KBS 66 CNS erhalten Sie eine Kühltruhe mit 567 Liter Bruttoinhalt und einen Temperaturbereich von -18°C bis -24°C. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 70 Millimeter gewährleistet in der Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur. Die eingebaute Temperaturwarnleuchte, die Betriebsleuchte, eine elektronische Steuerung und die im geschäumten Edelstahl-Hebedeckel eingebaute Innenbeleuchtung sind nur weitere Highlights unserer Tiefkühltruhe. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.



Artikel-Nr.: 916068  
GTIN: 4059395052688



### Produktvorteile:

- Abschließbarer CNS-Hebedeckel
- Innenraumbeleuchtung im Deckel
- Betriebsleuchte
- Temperaturwarnleuchte
- Frontseitig digitale Temperaturanzeige
- Frontseitig manuelles Thermostat
- Frontseitiger Tauwasserablauf
- Stabiler Griff mit Schloss vormontiert
- Stille Kühlung
- Wandstärke Isolierung 70 mm
- Dichtung servicefreundlich wechselbar
- Einfache Reinigung durch gerundete Ecken im Innenraum

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühltruhe
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Herstellerkennung</b>	KBS 67 CNS
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1800 mm
<b>Tiefe</b>	750 mm
<b>Höhe</b>	840 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Hebedeckel
<b>Temperaturbereich von</b>	-18 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-24 °C
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Außenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Aluminium gehämmert
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,125 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	93 kg
<b>Serienzubehör</b>	4 Körbe, Schloss
<b>SWS</b>	Ja
<b>Raumfeuchte bis</b>	60 %
<b>Kühlung</b>	Stille


Abtauung  
Wandstärke Isolierung  
Kältemittel

Manuell  
70 mm  
R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Luftschallemissionsklasse D  
Luftschallemission 50 dB  
Bruttoinhalt 567 l  
Nutzinhalt Tiefkühlung 560 l  
Energieverbrauch im Jahr 314 kWh  
Energieeffizienzklasse E  
Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G  
Energieeffizienzindex EEI 100  
Klimaklasse T (+16 °C bis +43 °C UT)  
Lichtquellenart LED  
Licht-Energieeffizienzklasse G  
EPREL Registrierungsnummer 1942514  
EU-Label Verordnung 2019/2016

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2019 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2016 für Energieverbrauchskennzeichnung Kühlgeräte, ausgenommen Weinlagerschränke



## Weitere Ansichten





### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

Korb KBS 36, 46, 56 und 66

Korb für Tiefkühltruhe KBS 36, 46, 56 und 66

GTIN: 4059395084122

Artikel-Nr.: 102035016

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)