



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 2111 Langmateriaalwagen



Profielstalen constructie met insteekbare stalen rongen, 2 materiaalbakken, gepoedercoat blauw RAL 5007. Midden vrij voor belading met kraan of vorkheftruck. Zwenkdompconstructie, in het midden 2 bokwielen, aan iedere kopzijde 1 zwenkwiel, naaf met kogellager. Middelste wielen met rem. Lengte 2000 mm, totale breedte 600 mm, nuttige breedte 500 mm.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	1500
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	500
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	350
<b>Gebruikhoogte (mm)</b>	500
<b>Totale lengte (mm)</b>	2000
<b>Totale breedte (mm)</b>	600
<b>Totale hoogte (mm)</b>	850
<b>Wielen</b>	Polyurethaan
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 50
<b>Wenk</b>	Nuttige lengte rongen 500 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	74
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976021119