



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 9341 ESD-Etagewagen



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 1 Vaste en 4 losse etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etage 50 kg.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	600
<b>Draagvermogen etage (kg)</b>	50
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1000
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	600
<b>Totale lengte (mm)</b>	1169
<b>Totale breedte (mm)</b>	609
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1800
<b>Etagehoogten (mm)</b>	276, 576, 876, 1176, 1476
<b>Wielen</b>	TPE-ESD
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	72
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976093413