

Artikelnummer: 34430

Kurzbeschreibung: Steckregal-Grundfeld, m. 4 Drahtgitterböden, B 1010 x T 800 x H 2000 mm

Langbeschreibung: Schwerlast- Steckregale mit Drahtgitterböden, 1010 mm breit: Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar. Stützen aus C-Profil 50 x 30 x 15 mm, mit Metallfußplatten. Hochwertige Epoxypulverbeschichtung, himmelblau (RAL 5015). Zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte.

Schweißkonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm
Fachlast: bis 500 kg*
Feldlast: bis 2500 kg*
H 2000 mm: 4 Böden
H 2500 mm: 5 Böden
H 3000 mm: 6 Böden
Drahtgitterböden Schweißkonstruktion aus Rohren mit Gitterauflage, Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke 3,5 mm * bei gleichmäßig verteilter Last



EAN/GTIN: 3612970790743