

Artikelnummer: 96018

Kurzbeschreibung: Holzkastenwagen mit Deckel,
1165x765 mm

Langbeschreibung: Kastenwagen mit Deckel:
Tragfähigkeit: 500 kg Füllhöhe: 785 mm
Fahrrahmen: Aus Winkelstahl, pulverbeschichtet
blau RAL 5010 Ladefläche: Aus MDF-Platte mit
Buche-Dekor eine Längswand zur Hälfte
aufklappbar Bereifung 2 Lenk-/2 Bockrollen mit
Vollgummi-Reifen, 200 mm, Rollenlager Lenkrollen
mit Feststeller gem. EN 1757-3 Deckel Zweiteilig
mit Scharnier. Die Wagen mit Deckel haben eine
Drahtüberfalle für Vorhängeschlösser.

EAN/GTIN: 4250448503038

