

Poly Sync 20-M USB-A Freisprecheinrichtung

Persönlich, leistungsstark, tragbar

Mit der intelligenten Freisprecheinrichtung Poly Sync 20 USB/Bluetooth® klingen Sie wie ein Profi, der Sie auch sind – für bemerkenswerte Konferenzgespräche und Musik an jedem beliebigen Ort. Überall mitnehmen – der Akku hält stundenlang. Sie werden immer hören und gehört werden.



*Product image may differ from actual product

Steuerbares Array mit drei Mikrofonen

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stimme, nicht auf die Hintergrundgeräusche, mit einem steuerbaren Mikrophon-Array zur Echo- und Geräuschreduzierung.

Full duplex-Audio

Mit Vollduplex-Audio können Sie gleichzeitig mit mehreren Personen sprechen, ohne ein Wort zu verpassen.

Tragbare Freisprecheinrichtung und leistungsstarker Musikkautsprecher in einem.
Erledigen Sie mehr und kommen Sie in Schwung – mit dieser tragbaren Freisprecheinrichtung + tragbarem Ladegerät + leistungsstarkem Musikkautsprecher, alles in einem.

Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit

Arbeiten Sie den ganzen Tag lang unterwegs – der Akku hält bis zu 20 Stunden.

Ihr Smartphone immer geladen und bereit

Ihr Smartphone ist mit dem Poly Sync 20 stets geladen und einsatzbereit.

Schlank und tragbar, mit Tragetasche

Nehmen Sie ihn mit, wohin Sie auch gehen – Sie ist schlank, elegant und modern und wird mit einer eigenen Tragetasche geliefert.

DATASHEET

Poly Sync 20-M USB-A Freisprecheinrichtung

Technische Daten



Kompatibel mit

Kompatible Betriebssysteme: Windows 10; macOS

Konnektivität

Wireless-Bereich: Bis zu 10 m

Gepaarte Geräte: Bis zu 8

Bluetooth Version: 5.1

Unterstützte Bluetooth-Profile: A2DP; AVRCP; HFP; HSP; BLE

Externe E/A-Anschlüsse: 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s Signalarate (mit Smartphone Ladefunktion)

Verbindungstyp: USB Type-A (PC); Bluetooth® (Smartphone)

Akku

Akku-/Batterielebensdauer: Bis zu 20 Stunden (Sprechzeit)

Akkutyp: Ladbarer Lithium-Ionen-Akku

Akkukapazität: 3200 mAh

Benutzerschnittstellenfunktionen

Bedienelemente berühren: Anrufannahme/-ende; Stumm; Lautstärke +/-; Programmierbare Funktionstaste

Bedienelemente Taste: Ein/Aus; Bluetooth®-Kopplung

Audio

Audio-Merkmale: Bis zu 2 m Mikrofon-Aufnahmebereich

Ideal für Raumgrößen von bis zu 4 m x 4 m

Voll duplex-Audio

Geräusch- und Echoreduzierung

Bassreflex mit zwei Passivradiatoren

Mikrofontyp: Steuerbares Array mit drei Mikrofonen

Mikrofonbandbreite: 100 Hz bis 7,8 kHz

Lautsprecherbandbreite: 80 Hz to 20 kHz

Lautsprechergröße: 40 mm

Aufladezeit: <4 Stunden

Prüfzeichen

Zertifizierte Kollaborationssoftware: Zoom

Spezielle Merkmale: UC-zertifiziert; Gut sichtbare Statuslichtleiste für eine 360-Grad-Anzeige des Anrufstatus

Umwelt

Zertifizierungen und Compliance: CE; FCC; RoHS; IP64

Unterstützte Anwendungen

Managementsoftware: Poly Lens; Plantronics Hub (Desktop- und Mobilversionen); Plantronics Manager Pro Suites (Asset-Management und Einführung)

Gewicht und Abmessungen

Primäre Produktfarbe: Silber

Gewicht (metrisch): 0,36 kg

Produktabmessungen (metrisch): 18,2 x 9,5 x 3,4 cm

Verpackungsabmessungen (metrisch): 20,9 x 18,3 x 5,5 cm

Verpackungsgewicht (metrisch): 0,54 kg

Kabellänge (metrisch): 71,5 cm

UPC-Nummer: 017229172678

Produktnummer: 772C8AA

Mindestsystemvoraussetzungen

USB Type-A-Anschluss

Garantie

2 Jahre Poly Standard-Herstellergarantie

Lieferumfang

Transporttasche

Poly Sync 20

Schlüsselband

Benutzerhandbuch

USB Type-A-Kabel

Fußnoten Hauptverkaufargumente

¹ Einige Lösungen sind separat erhältlich.

