

## Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.

#### Ausführung:

Stahl Festigkeitsklasse 04, galvanisch verzinkt oder brüniert.


Edelstahl A2, blank.

Edelstahl A4, blank.

#### Hinweis:

Diese Sechskant-Mutter wird bei Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit verwendet, z.B. als Kontermutter bei Gabelgelenken oder Gelenkköpfen.

### Zeichnungen



### Artikelübersicht

#### Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439

Bestellnummer	Material Grundkörper	Stahlschlüssel	Oberfläche Grundkörper	Ausführung 2	D	E	H	SW
K0700.006	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M6x0,75	11,05	3,2	10
K0700.008	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M8x1	14,38	4	13
K0700.05	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M5	8,79	2,7	8
K0700.06	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M6	11,05	3,2	10
K0700.061	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Linksgewinde	M6	11,05	3,2	10
K0700.08	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M8	14,38	4	13
K0700.081	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Linksgewinde	M8	14,38	4	13
K0700.10	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M10	18,9	5	17
K0700.101	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Linksgewinde	M10	18,9	5	17
K0700.103	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M10x1	18,9	5	17
K0700.1031	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Linksgewinde	M10x1	18,9	5	17
K0700.104	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M10x1,25	18,9	5	17
K0700.1041	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Linksgewinde	M10x1,25	18,9	5	17
K0700.12	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M12	21,1	6	19
K0700.121	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Linksgewinde	M12	21,1	6	19
K0700.123	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M12x1,25	21,1	6	19
K0700.1231	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Linksgewinde	M12x1,25	21,1	6	19
K0700.124	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M12x1,5	21,1	6	19
K0700.1241	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Linksgewinde	M12x1,5	21,1	6	19
K0700.16	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M16	26,76	8	24
K0700.161	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Linksgewinde	M16	26,76	8	24
K0700.163	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M16x1,5	26,76	8	24
K0700.183	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M18x1,5	29,56	9	27
K0700.203	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M20x1,5	32,95	10	30
K0700.2031	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Linksgewinde	M20x1,5	32,95	10	30

# Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Stahlschlüssel	Oberfläche Grundkörper	Ausführung 2	D	E	H	SW
K0700.223	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M22x1,5	36,9	10	32
K0700.2231	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Linksgewinde	M22x1,5	36,9	10	32
K0700.14	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M14	24,49	7	22
K0700.20	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M20	32,95	10	30
K0700.24	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M24	39,55	12	36
K0700.30	Stahl	-	galvanisch verzinkt	Rechtsgewinde	M30	50,85	15	46
K0700.205	Stahl	-	brüniert	Rechtsgewinde	M5	8,79	2,7	8
K0700.206	Stahl	-	brüniert	Rechtsgewinde	M6	11,05	3,2	10
K0700.2063	Stahl	-	brüniert	Rechtsgewinde	M6x0,75	11,05	3,2	10
K0700.208	Stahl	-	brüniert	Rechtsgewinde	M8	14,38	4	13
K0700.2083	Stahl	-	brüniert	Rechtsgewinde	M8x1	14,38	4	13
K0700.210	Stahl	-	brüniert	Rechtsgewinde	M10	18,9	5	17
K0700.2103	Stahl	-	brüniert	Rechtsgewinde	M10x1	18,9	5	17
K0700.212	Stahl	-	brüniert	Rechtsgewinde	M12	21,1	6	19
K0700.2124	Stahl	-	brüniert	Rechtsgewinde	M12x1,5	21,1	6	19
K0700.216	Stahl	-	brüniert	Rechtsgewinde	M16	26,76	8	24
K0700.2163	Stahl	-	brüniert	Rechtsgewinde	M16x1,5	26,76	8	24
K0700.2203	Stahl	-	brüniert	Rechtsgewinde	M20x1,5	32,95	10	30
K0700.2243	Stahl	-	brüniert	Rechtsgewinde	M24x2	39,6	12	36
K0700.105	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M5	8,79	2,7	8
K0700.106	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M6	11,05	3,2	10
K0700.1061	Edelstahl	A2	blank	Linksgewinde	M6	11,05	3,2	10
K0700.1062	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M6x0,75	11,05	3,2	10
K0700.108	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M8	14,38	4	13
K0700.1081	Edelstahl	A2	blank	Linksgewinde	M8	14,38	4	13
K0700.1083	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M8x1	14,38	4	13
K0700.110	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M10	18,9	5	17
K0700.1101	Edelstahl	A2	blank	Linksgewinde	M10	18,9	5	17
K0700.1103	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M10x1	18,9	5	17
K0700.11031	Edelstahl	A2	blank	Linksgewinde	M10x1	18,9	5	17
K0700.1104	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M10x1,25	18,9	5	17
K0700.11041	Edelstahl	A2	blank	Linksgewinde	M10x1,25	18,9	5	17
K0700.112	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M12	21,1	6	19
K0700.1121	Edelstahl	A2	blank	Linksgewinde	M12	21,1	6	19
K0700.1123	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M12x1,25	21,1	6	19
K0700.11231	Edelstahl	A2	blank	Linksgewinde	M12x1,25	21,1	6	19
K0700.1124	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M12x1,5	21,1	6	19
K0700.11241	Edelstahl	A2	blank	Linksgewinde	M12x1,5	21,1	6	19
K0700.116	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M16	26,76	8	24
K0700.1161	Edelstahl	A2	blank	Linksgewinde	M16	26,76	8	24
K0700.1163	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M16x1,5	26,76	8	24
K0700.120	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M20	32,95	10	30
K0700.1203	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M20x1,5	32,95	10	30
K0700.12031	Edelstahl	A2	blank	Linksgewinde	M20x1,5	32,95	10	30
K0700.1223	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M22x1,5	36,9	10	32
K0700.12231	Edelstahl	A2	blank	Linksgewinde	M22x1,5	36,9	10	32
K0700.1243	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M24x2	39,6	12	36
K0700.114	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M14	24,49	7	22
K0700.1244	Edelstahl	A2	blank	Rechtsgewinde	M24	39,55	12	36
K0700.605	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M5	8,79	2,7	8
K0700.606	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M6	11,05	3,2	10
K0700.608	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M8	14,38	4	13
K0700.610	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M10	18,9	5	17
K0700.6103	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M10x1	18,9	5	17
K0700.6104	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M10x1,25	18,9	5	17
K0700.612	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M12	21,1	6	19
K0700.6123	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M12x1,25	21,1	6	19
K0700.6124	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M12x1,5	21,1	6	19
K0700.614	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M14	24,49	7	22
K0700.616	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M16	26,76	8	24
K0700.6163	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M16x1,5	26,76	8	24
K0700.620	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M20	32,95	10	30

## Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439

### Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Stahlschlüssel	Oberfläche Grundkörper	Ausführung 2	D	E	H	SW
K0700.6203	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M20x1,5	32,95	10	30
K0700.6223	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M22x1,5	36,9	10	32
K0700.6244	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M24	39,55	12	36
K0700.6243	Edelstahl	A4	blank	Rechtsgewinde	M24x2	39,6	12	36