

## Información sobre productos

# 02 05 200

### Alicate universal de fuerza

DIN ISO 5746



- Un 35 % de ahorro de fuerza en comparación con alicates universales convencionales
- Con filos (dureza de aprox. 63 HRC) para un trabajo duro
- Trabajo más fácil debido a la palanca optimizada
- Cortar con más facilidad, agarrar, doblar y tirar con fuerza
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Filos de corte adicionalmente templados por inducción. Dureza aprox. de los filos 63 HRC
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas

#### Información general

Núm. de artículo	02 05 200
EAN	4003773043089
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	342 g
Dimensiones	200 x 56 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5746
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,8 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,2 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 13,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	25,0 mm <sup>2</sup>

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



