

## Productinformatie


# 35 42 115

## Elektronica-grijptang

DIN ISO 9655



- Precisietangen voor fijne montagewerkzaamheden bijv. in elektronica en fijne mechanica
- Voor grijpen, klemmen en buigen
- Doorgestoken precisiescharnier
- Glad geslepen grijpvlakken
- Kanten zorgvuldig ontbraamd
- Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
- De polijsting of spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- 45° gebogen, halfronde bekken
- Kogellager-chroomstaal, oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	35 42 115
EAN	4003773040736
Kop	spiegelgepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	70 g
Afmetingen	115 x 67 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9655
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Beklengte (B)	22,5 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	6,5 mm
Puntbreedte (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,5 mm
Kopbreedte (A)	11,0 mm
Afmeting hoek	45 °

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

