

Broszura informacyjna

38 15 200

- Duża wytrzymałość końcówek szczypiec na zginanie
- Proste, półokrągłe szczęki
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce dla mechaników

DIN ISO 5745



Ogólna

Nr art.	38 15 200
EAN	4003773039594
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	209 g
Wymiary	200 x 61 x 13 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Długość szczęki (L3)	73,0 mm
Szerokość główki (W3)	17,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych