

Termékinformációk

46 11 G3

Seeger-gyűrű fogó

Fogógyűrűkhöz (tengelyek)

- Markoló fogók rászerezéséhez Ø 1,5 - 4 mm-es tengelyeken
- Nyitórugóval
- Erőteljes forma, kovácsolva
- Lecsúszásgátló, alaktartó csúcsok
- Fogótest és csúcsok: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



MM Ø

Általános	
Cikkszám	46 11 G3
EAN	4003773031086
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	86 g
Méret	140 x 65 x 10 mm

Műszaki jellemzők	
Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 14 – 18 mm
Csúcsok (átmérő)	Ø 1,3 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk