

Termékinformációk

78 06 125

Electronic Super Knips® VDE

DIN ISO 9654 IEC 60900 DIN EN 60900



- VDE-tesztelt precíziós fogó rendkívül finom vágási munkákhoz, például elektronikánál vagy finommechanikánál
- Egészítse ki VDE szerszámainak készletét
- Kösörült, nagyon éles, fazetta nélküli vágóélek
- Nyírás ellenőrzött mikro-vágóél eltolással a legvékonyabb huzalok lehető legpontosabb vágása és a hosszú élettartam érdekében
- A precíz formájú csúcsok a szomszédos vezetékeket is átvágják Ø 0,2 mm-től
- Csukló nemesacél szegeccsel
- Rendkívül könnyű járás a nem fárasztó munkavégzés érdekében
- Nyitórugóval és nyitáskorlátozással
- Vágóél keménység kb. 54 HRC
- INOX szerszámacélból készült



Általános

Cikkszám	78 06 125
EAN	4003773084099
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	60 g
Méretek	125 x 78 x 18 mm
Szabvány	DIN ISO 9654 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,0 mm
Lág huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,2 – 1,6 mm
Pofa hossza (B)	9 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	7,5 mm
Fej szélesség (A)	13,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



!Für Einsätze unter Spannung bis 1000 V!

