

Termékinformációk

97 54 24

Krimpelő fogó miniatűr dugóhoz Párhuzamos krimpelés



- A krimpelő pofa párhuzamos vezetése, hogy eleget tegyenek a kis összekötőkkel szemben támasztott különösen nagy követelményeknek
- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Krimpelő fogók pl. HD 22; Modu IV; Micro Timer; ... miniatűr csatlakozókhoz érdeklődésre
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

Altalános

Cikkszám	97 54 24
EAN	4003773060215
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	305 g
Méret	190 x 60 x 34 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	D-Sub, HD 20, HDE dugó
Kapacitás négyzetmilliméter	0,03 — 0,56 mm ²
Fészkek száma	3
AWG	32 — 20

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

