



Einhell

EXPERT

Zug-Kapp-Gehrungssäge

TE-SM 216 Dual

Art.-Nr.: 4300865

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825635737

Die Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 216 Dual ist bestens gerüstet für viele Arbeiten. Sowohl Zugfunktion, als auch Sägekopfgelenk sind mit einer speziellen Mechanik ausgestattet, um besonders leichtgängig zu funktionieren. Der Drehtisch hat eine präzise Winkeleinstellung mit Einrastpositionen für die gebräuchlichsten Winkel, wobei die Säge eine praktische Schnellverstellung hat. Der Sägekopf ist zudem nach links und rechts für Gehrungsschnitte neigbar, ebenfalls hier mit Schnellverstellung. Der starke Schnitlinienlaser erleichtert die Arbeit enorm, ebenso sind Spindle-Lock und Sägeblattschraube leicht erreichbar für einen einfachen Sägeblattwechsel. Der Staubfangtrichter hinter dem Sägeblatt verbessert die Sägestaubabfuhr ungemein.

Ausstattung

- Speziell gelagerte Zugfunktion mit perfekten Gleiteigenschaften
- Leichtgängige Sägekopfgelenkmechanik für ermüdungsfreies Sägen
- Ein gut sichtbarer Laser erleichtert das Anlegen des Werkstückes
- Winkeleinstellung am Drehtisch bequem per Schnellverstellung
- Drehtisch mit Einrastpositionen in den gebräuchlichsten Winkeln
- Nach links u. rechts neigbarer Kopf, auch mit Schnellverstellung
- Links und Rechts Tischverbreiterungen für längere Werkstücke
- Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt für ein perfektes Schnittbild
- Gut erreichbarer Spindle-Lock und Sägeblattschraube
- Inklusiv einer Spannvorrichtung zur Fixierung des Werkstückes
- Alle Winkelskalen sind für den Anwender gut sicht- und ablesbar
- Staubfangtrichter hinterm Sägeblatt zur besseren Staubableitung



Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Leistung	1500 W
- Max. Leistung (S6 S6%)	1800 W 25 %
- Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
- Sägeblatt	Ø216 x ø30 mm
- Schwenkbereich (Sägekopf)	-45° - +45°
- Schwenkbereich (Sägetisch)	-47° - +47°
- Schnittbreite 90° x 90°	305 x 65 mm
- Schnittbreite 90° x 45°	215 x 65 mm
- Schnittbreite 45° x 90°	305 x 35 mm
- Schnittbreite 45° x 45°	215 x 35 mm
- Durchmesser Absauganschluss	35 mm
- Max. Schnittbreite bei 45°	215 mm
- Max. Schnittbreite bei 90°	305 mm



Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	13.85
- Bruttogewicht (kg)	16.93
- Maße Einzelverpackung	810 x 495 x 320 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	16.93 kg
- Maße Exportkarton	810 x 495 x 320 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	224 463 536



Als Sonderzubehör erhältlich



E-Stand
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310620
EAN-Code: 4006825584974
Einhell Accessory



MSS 1610
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310615
EAN-Code: 4006825637496
Einhell Accessory