

fetra

boordwandwagen

MULTIVARIO

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 800 mm,
platform van hout, opbouw 4
schotten, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
met TPE-banden



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 148577

fetra Boordwandwagen MULTIVARIO

Draagvermogen 600 kg

boordwandwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- laadhoogte 250 mm
- platform van hout
- opbouw 4 schotten
- wanden uitneembaar
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	ja
type wagen	platformwagen	schuifbeugel	1 stuks
type platformwagen	boordwandwagen	in-/uitklapbaar	nee

draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
laadhoogte	250 mm	banden	TPE
lengte laadvlak	1200 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	800 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal platform	hout	wielstand	rechthoekig
constructies	4 schotten	oppervlak onderstel	m. poedercoating
constructies functie	wanden uitneembaar	kleur	briljantblauw // RAL5007
hoogte constructies	250 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
wand functie	uitneembaar	garantie	10 jaar
nestbaar	nee	gewicht	46 kg
materiaal verwerking	gelast		

Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119615		laadvlak voor transportwagen, van Multiplex, voor laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm, waterdicht en slipvast, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158814		dissel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225621		pakpapier rolhouder voor transportwagen, breedte x diepte 800 x 240 mm, met afscheurrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

