

Rollcart platensteekwagen

draagvermogen 200 kg, steekplaat
breedte x diepte 500 x 200 mm,
platentransport in de lengte,
ladingbeveiliging door steekplaat
met steunbeugels, onderstel met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5010 gentiaanblauw, wielen met
TPE-banden

Artikelnummer: 158245



Rollcart Platenkar

Draagvermogen 200 kg

platensteekwagen

- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 500 x 200 mm
- platentransport in de lengte
- ladingbeveiliging door steekplaat met steunbeugels
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x breedte 1460 x 1000 mm
- wielen met TPE-banden
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met groefkogellager
- 2 steunwielen

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiellager	groefkogellager
type kar	platensteekwagen	steunwiel	2 steunwielen
draagvermogen	200 kg	steunwiel-Ø	58 mm

breedte schep	500 mm	veiligheidsgreep	nee
diepte schep	200 mm	hoogte	1460 mm
materiaal	staal	breedte	1000 mm
materiaal verwerking	gelast	diepte	620 mm
in-/uitklapbaar	nee	gebruik	in de lengte
trapslede	nee	oppervlak	m. poedercoating
ladingbeveiliging	steunbeugels	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	TPE	gewicht	21 kg
wiel-ø	250 mm		