


Hymer Verrijdbare bordestrap

bordes hoogte 0,8 m, 4 treden met profiel (incl. bordes), van aluminium

Artikelnummer: 224592



Hymer Verrijdbare bordestrap

Onderhoud en bediening van de machine gemakkelijk gemaakt

Verrijdbare bordestrap

- bordes hoogte 0,8 m
- Voor een werkhogte tot ca. 2,8 m
- trap eenzijdig
- 4 treden met profiel (incl. bordes)
- trede breedte x diepte 600 x 250 mm
- uitlading 1,25 m
- van aluminium
- trede-boomverbinding geschroefd
- met 2 wielen
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 29,5 kg



- conform DIN EN 14183
- 10 jaar garantie
- Leveringstoestand voorgemonteerd

Technische details

stijgtechniek	bordestrap	uitlading	1,25 m
materiaal	aluminium	belastbaar tot	150 kg
gebruik	eenzijdig	sport-/dwarsverbinding	geschroefd
hoogte sokkel	0,8 m	verrijdbaar	ja
diepte sokkel	470 mm	ladder uitrusting	2 wielen
treden aantal	4	norm	DIN EN 14183
type trede/sport	treden met profiel	levering	voorgemonteerd
werkhogte	2,8 m	garantie	10 jaar
breedte treden	600 mm	gewicht	29,5 kg
diepte trede	250 mm		

Gerelateerde Producten

224821



leuning voor bordestrap, Voor 4 treden