

VARIOfit duwbeugelwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1060 x 700 mm,
platform van hout, opbouw
duwbeugel, onderstel in RAL7035
lichtgrijs, 2 zwenk- en 2 bokwielen,
zwenkwielen met EasySTOP, wielen
met TPE-banden

Artikelnummer: 225991



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Duwbeugelwagen

duwbeugelwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1060 x 700 mm
- laadhoogte 295 mm
- constructie van staal
- platform van hout
- opbouw duwbeugel
- onderstel in RAL7035 lichtgrijs
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wielen met TPE-banden
- 12 jaar garantie


Technische details




transporttoestel	transportwagen	schuifbeugel	1 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
type platformwagen	duwbeugelwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	500 kg	banden	TPE
laadhoogte	295 mm	wiellager	kogellager
lengte laadvlak	1060 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
breedte laadvlak	700 mm	wielstand	rechthoekig
materiaal platform	hout	hoogte	1015 mm
constructies	duwbeugel	kleur	lichtgrijs // RAL7035
nestbaar	nee	garantie	12 jaar
materiaal	staal	gewicht	33,5 kg

Gerelateerde Producten

203024		laadvlak voor platformwag en, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, voor laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203072		4 zwenkwielen, voor transportwag en, banden rubber, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203075		schrijfbord voor platformwag en, van hout, staand formaat voor DIN A4
203076		schrijfbord voor platformwag en, van hout, liggend formaat voor DIN A4
203078		beschermlijst voor platformwag en, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203079		4 stootrollen, voor transportwag en, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203082		wielen met luchtbanden, voor transportwag en, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203088		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203089		wielen met massief rubberen banden, voor platformwag en, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203216		wielen met luchtbanden, banden lucht, draagvermogen 225 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
--------	---	--

203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg